



WNC164



## Toma Schuko, doble, horizontal, gris

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

#### Dimensiones

Altura 76 mm

Anchura 147 mm

#### Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Polipropileno, Termoplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible Sí

Con lámpara de señal No

#### Capacidad

Número de módulos 2

#### Texto

