



WNC174



Toma Schuko, doble, vertical, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Tensión

Tensión nominal 250 - 250 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP55

Dimensiones

Altura 76 mm

Anchura 147 mm

Número de unidades 2

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Polipropileno, Termoplástico

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible Sí

Con lámpara de señal No

Capacidad

Número de módulos

2

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental