



WNE155B



Salida de cable, blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Borne de conexiones centralizadas No

Protección contra las sobretensiones No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Piloto luminoso No

Con o sin indicador Sin

Conectividad

Con toma de carga USB No

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 16 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 22.8 mm

Altura del producto instalado 75 mm

Anchura del producto instalado 75 mm

Capacidad

Número de módulos 2

Puerta, tapa

Bloqueable por candado No

Alimentación

Alimentación especial Suministro sin corriente especial

Materiales, acabados, colores

Transparente No

Accesorios incluidos

Con fusible fin No

Equipo

Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	No
withtransparentlabelholder	No

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	Sí

Identificación

Serie	cubyko
Versión	Otro