



WXF003



Gallery Conmutador/Pulsador 10A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Policarbonato (PC)

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Placa central

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 34 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 34 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP21

Resistencia al impacto IK IK05

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Iluminación Para circuito iluminación y control

Tipo de conmutación / variante 2 vías