

WXF160E

## Gallery Schuko 16A Conexión rápida Naranja

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP21

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 45 mm

Anchura 45 mm

#### Materiales

Colour Naranja

Código RAL 2009

Acabado de la superficie Brillante

Material Policarbonato (PC)

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

#### Capacidad

Número de módulos 6

**Texto**

---

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

---