



WXF160R

Gallery Schuko 16A Conexión rápida Rojo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP21

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

Altura 45 mm

Anchura 45 mm

Materiales

Colour Rojo

Código RAL 3020

Acabado de la superficie Brillante

Material Policarbonato (PC)

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 6

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
