



WXF160T

Gallery Schuko 16A Conexión rápida Aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP21

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
Altura	45 mm
Anchura	45 mm

Materiales

Colour	Titanio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Policarbonato (PC)

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
