



WXF452N

Toma schuko doble para canal, negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP21

Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 50 mm

Altura 42,50 mm

Anchura 90 mm

Profundidad 45 mm

Series relacionadas Easybloc vacío

Materiales

Colour Negro oscuro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado No

Capacidad

Número de módulos 4

Texto

Inscripción Sin inscripción

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental