



WXF453B

## Toma schuko triple para canal

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP21

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 50 mm

Altura 42,50 mm

Anchura 135 mm

Profundidad 45 mm

Series relacionadas Easybloc vacío

#### Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

---

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado No

---

**Capacidad**

Número de módulos 6

---

**Texto**

Inscripción Sin inscripción

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental