

WXF453T

**Toma schuko triple para canal, aluminio**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Índice de protección IP IP21

**Dimensiones**

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 50 mm

Altura 42,50 mm

Anchura 135 mm

Profundidad 45 mm

**Materiales**

Colour Titanio

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje por clic

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

**Accesorios**

---

Tiene campo de etiquetado No

**Capacidad**

---

Número de módulos 6

**Texto**

---

Inscripción Sin inscripción

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental