



Toma schuko triple para canal, rojo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
-----------------	-------------

WXF473R

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Código RAL	3024
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal, Plástico

Dimensiones

Altura	42,50 mm
Anchura	135 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	3
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	50 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos

6

Seguridad

Con protección de contacto mejorada

No

Resistencia al impacto IK

IK05

Índice de protección IP

IP21

Funciones

Con iluminación orientable

No

Con iluminación funcional

No

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental