



XEM470



Energy Management Controller - Flow

Características técnicas

Tensión

Tensión de entrada 230 - 230 V

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada 3

Dimensiones

Anchura 70 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Conectividad

Tipo de montaje Adaptador de carril DIN

Modo de transmisión Ethernet

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 55 °C