



XEV1K07T2

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Montaje en pared

#### Funciones

functacescontro No  
wloadmanagement Sí

#### Conectividad

numberchargingpoint 1  
numbersocketcee 0  
numbersocketgb 0  
numbersockettyp2 0  
numbersockettyp3 0  
numbervehconnchademo 0  
numbervehconnectyp1 0  
numbervehconnectyp1c 0  
numbervehconnectyp2 0  
numbervehconnectyp2c 0

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 230 V  
Frecuencia asignada 50/60 Hz  
Corriente nominal 32 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado 173 mm  
Altura del producto instalado 553.5 mm  
Longitud en mm 549 mm  
Anchura del producto instalado 250.5 mm

#### Potencia

Potencia conectada 4...11 kW  
Potencia disipada con cable 7 kW

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso  
Material Material plástico  
Grupo de materiales plástico

#### Equipo

withenergymeter No

Tipo de conexión	No
numberhousesocketout	0
numbervehconecgbac	0
numbervehconecgbdc	0
wcircuitbreaker	No

---

**Normas**

Directiva europea RoHS	conforme
------------------------	----------

---

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
textimpactstrength	IK10

---

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-25...50 °C
-------------------------------	-------------