



XEV1K07T2SEMC

## Kit EVCS Witty solar monofásico 7kW RFID

### Características técnicas

#### Potencia

Potencia por punto de carga	7 kW
Conectividad	1,38 - 7,36 kW

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Power supply

Número de fases para la fuente de alimentación	3
--	---

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
----------------------------	------

#### Conectividad

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---

#### Funciones

Con gestión de cargas	Sí
-----------------------	----

#### Equipo

Número de tomas de la carcasa	0
Con interruptor de control de potencia	No
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	Sí

#### Conexión

Tipo de conector/enchufe	Tipo 2S
--------------------------	---------

#### Dimensiones

Altura	553,50 mm
Anchura	237 mm
Longitud	549 mm
Profundidad	173 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
------------	-----------------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK10