



XEV1K22T2SEMCC

### Kit EVCS Witty solar 22kW RFID + cable

#### Características técnicas

##### Potencia

Potencia por punto de carga	22 kW
Conectividad	1,38 - 22,08 kW

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Power supply

Número de fases para la fuente de alimentación	3
--	---

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
----------------------------	------

##### Conectividad

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---

##### Funciones

Con gestión de cargas	Sí
-----------------------	----

##### Equipo

Número de tomas de la carcasa	0
Con interruptor de control de potencia	No
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	Sí

##### Conexión

Tipo de conector/enchufe	Tipo 2S
--------------------------	---------

##### Dimensiones

Altura	553,50 mm
Anchura	237 mm
Longitud	549 mm
Profundidad	173 mm

##### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
------------	-----------------------

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK10