



XEV1R22T2



EVCS Witty share trifásico 22kW RFID

Características técnicas

Potencia

Potencia por punto de carga	22 kW
Conectividad	11 - 22 kW

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Power supply

Número de fases para la fuente de alimentación	3
--	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
----------------------------	------

Conectividad

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---

Funciones

Con gestión de cargas	Sí
-----------------------	----

Equipo

Número de tomas de la carcasa	0
Con interruptor de control de potencia	No
Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	Sí

Dimensiones

Anchura	237 mm
Longitud	549 mm
Profundidad	173 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
------------	-----------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK10