



XEV1R22T2

### Características técnicas

#### Funciones

funcionescontrol	Sí
loadmanagement	Sí

#### Conectividad

numberchargingpoint	1
numbersocketcee	0
numbersocketgb	0
numbersockettyp2	1
numbersockettyp3	0
numbervehconnchademo	0
numbervehconnectyp1	0
numbervehconnectyp1c	0
numbervehconnectyp2	0
numbervehconnectyp2c	0

#### Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
Corriente nominal	32 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	173 mm
Longitud en mm	549 mm
Anchura del producto instalado	237 mm

#### Potencia

Potencia conectada	11...22 kW
Potencia disipada con cable	22 kW

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Material plástico
Grupo de materiales	plástico

#### Equipo

withenergymeter	No
Tipo de conexión	Sí
numberhousesocketout	0
numbervehconneqbac	0
numbervehconneqbdc	0

wcircuitbreaker

No

---

**Normas**

Directiva europea RoHS

conforme

---

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP55

---

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-25...50 °C