



XEV304

## Gestor dinámico monofásico

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
-----------------	-------------

#### Equipo

Con interfaz de comunicación	Sí
------------------------------	----

Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente	No
--	----

#### Dimensiones

Altura	88 mm
--------	-------

Anchura	54 mm
---------	-------

Profundidad	60 mm
-------------	-------

#### Conectividad

Número de puntos de carga	1
---------------------------	---