



Gestor dinámico monofásico

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Equipo

Con interfaz de comunicación Sí

Con liberación de emergencia en caso de corte de corriente No

Dimensiones

Altura 88 mm

Anchura 54 mm

Profundidad 60 mm

Conectividad

Número de puntos de carga 1

XEV304