



10306086

Plaque de recouvr. 2 postes en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|-----------------------|----------|
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Profondeur de montage | 33,50 mm |

Équipement

| | |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

Installation, montage

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale, Vertical |
| Montage sur | En saillie |

Matières

| | |
|------------------------|-------------------|
| Matière | Duroplastique |
| Traitement | Non traité, Laqué |
| Couleur | Anthracite |
| Code RAL | 7021 |
| Finition de la surface | Velours |

Accessoires

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec cadre de recouvrement | Non |
|----------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'installation | Pour montage vertical ou horizontal |
| Produit compatible avec | Berker Q.1 |