



181112

**Bouton-poussoir, contact normalement ouvert, TS, or bril., 24 carats, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	12 V
------------------	------

**Architecture**

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	1

**Matières**

Couleur	Or
Finition de la surface	Brillant
Matière	Laiton
Traitement	galvanisé
Transparent	Non

**Dimensions**

Profondeur	19,70 mm
Profondeur de montage	13 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Produit compatible avec	TS
Gammes compatibles	Berker TS