



181113

## DRUCKTASTER SYSTEM TS EDELSTAHL ZUM EI..

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	12 V
------------------	------

#### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	1

#### Matières

Couleur	Acier inoxydable
Finition de la surface	Mat
Matière	Laiton, Nickel, Acier inoxydable
Traitement	Brossé
Transparent	Non

#### Dimensions

Profondeur	19,70 mm
Profondeur de montage	13 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

#### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Produit compatible avec	TS
Gammes compatibles	Berker TS