



20266086

{ }

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

Equipement

Différence de température de commutation 0,50 K

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

Matières

Couleur Anthracite

Finition de la surface Velours

Matière Métal, PVC

Traitement Laqué

Textes

Mode d'installation Sans griffes d'écartement

Recyclage thermique Avec retour thermique

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Impression Avec inscription

Produit compatible avec Berker Q.1, Berker Q.3