



20267104

{ }

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

#### Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

#### Equipement

Différence de température de commutation 0,50 K

#### Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

#### Matières

Couleur Acier inoxydable

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC, Acier inoxydable

Traitement Laqué

#### Textes

Mode d'installation Sans griffes d'écartement

Recyclage thermique Avec retour thermique

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Impression Avec inscription

Produit compatible avec Berker K.5