



20301606

Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, B.3/B.7, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Equipement

Différence de température de commutation 0,50 K

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

Matières

Couleur Anthracite

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC

Traitement Laqué

Textes

Mode d'installation Sans griffes d'écartement

Recyclage thermique Avec retour thermique

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Impression Avec inscription

Produit compatible avec Berker S.1