



20306086

**Thermos., contact normalement fermé, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, anthr. vel., laqué**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Réglages

Température de consigne confort 5 - 30 °C

##### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

##### Équipement

Différence de température de commutation 0,50 K

##### Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

##### Matériau

Couleur Anthracite

Finition de la surface Velours

Matériau Métal, PVC

Traitement Laqué

##### Textes

Mode d'installation Sans griffes d'écartement

Recyclage thermique Avec retour thermique

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Impression Avec inscription

Produit compatible avec Berker Q.1, Berker Q.3