



20441606

Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, B.3/B.7, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Réglages

Température de consigne confort 10 - 40 °C

Equipement

Différence de température de commutation 0,50 K

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

Matière

Couleur Anthracite

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Textes

Mode d'installation Sans griffes d'écartement

Recyclage thermique Avec retour thermique par logiciel

Type de raccordement Avec bornes à vis

Impression Avec inscription

Compteur d'heures de fonctionnement ou affichage de la consommation d'énergie réglable, Minuterie pour le changement de température en fonction de l'heure, Avec accès protégé, Avec fonction protection de vanne, Avec fonction protection contre le gel

Function

Produit compatible avec Berker S.1