



29511404

Éclairage de signalisation par LED, RVB, B.7, alu mat, laqué

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 2 W

Raccordement

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm²

Matières

Couleur Aluminium

Finition de la surface Mat

Traitement Laqué

Textes

Éclairage	Le poussoir permet d'appeler les couleurs d'éclairage blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, violet (magenta) et des séquences colorées., La séquence de couleurs peut être arrêtée à n'importe quelle position via le bouton-poussoir.
Marquage	Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles
Produit compatible avec	Berker S.1