



Éclairage de signalisation par LED, RVB, B.3/B.7, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Puissance

Puissance consommée 2 W

Raccordement

Section du conducteur 2,50 - 2,50 mm²

Matières

Couleur Anthracite

Finition de la surface Mat

Traitement Non traité

Textes

Éclairage Le poussoir permet d'appeler les couleurs d'éclairage blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, violet (magenta) et des séquences colorées., La séquence de couleurs peut être arrêtée à n'importe quelle position via le bouton-poussoir.

Marquage Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles

Produit compatible avec Berker S.1

29511606