



3035

Interrupteur double, Commande d'eclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant assigné nominal	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Identification

r Disposition d'assemblage	Elément de base
----------------------------	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
-----------------------	-------

Textes

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à ressort