



3035

## Interrupteur double, Commande d'eclairage

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Courant de commutation  | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Courant assigné nominal | 10 A                   |

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matières

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Finition de la surface | Mat |
|------------------------|-----|

#### Identification

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| r Disposition d'assemblage | Élément de base |
|----------------------------|-----------------|

#### Connectivité

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de montage | Fixation par griffe, borne à vis |
|-----------------|----------------------------------|

#### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 31 mm |
|-----------------------|-------|

#### Textes

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Mode d'installation  | Avec griffes d'écartement |
| Type de raccordement | Avec bornes à ressort     |