



303520

{ }

Caractéristiques techniques

Matières

Finition de la surface	Mat
Matière	Métal, PVC
Traitement	Non traité

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1