



303808

Interrupteur pour mécanismes

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation Double Arrêt/Inversion, bornes d'entrée séparées

Éclairage Pour éclairage