



381203

Interrupteur rotatif store 2p enjol, bouton rot, Serie 1930/Glas, blc pol brill

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal, PVC

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur bipolaire
--	------------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Produit compatible avec	Serie 1930, Série Glas