



383803

Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Architecture

Nombre de pôles 2

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Bouton poussoir de groupe

Matières

Matière Métal, PVC

Transparent Non

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Dimensions

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Impression Sans inscription

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes à vis

Produit compatible avec R.Classic, Serie 1930, Série Glas

Gammes compatibles SerR.Classic, Berker Serie 1930 / Verre