



383803

**Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Bouton poussoir de groupe

**Matières**

Matière Métal, PVC

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

**Dimensions**

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

**Textes**

Impression Sans inscription

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes à vis

Produit compatible avec R.Classic, Serie 1930, Série Glas

Gammes compatibles SerR.Classic, Berker Serie 1930 / Verre