



384103

Interrupteur rotatif pour store, 1 pôle, commande de store

Caractéristiques techniques

Matières

Matière Métal, PVC

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store Interrupteur unipolaire

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes à vis

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1