



384603

## Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple

#### Matières

Matière	Métal, PVC
Transparent	Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

#### Dimensions

Profondeur	42 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Textes

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Produit compatible avec	R.Classic, Serie 1930, Série Glas
Gammes compatibles	SerR.Classic, Berker Serie 1930 / Verre