



386103

Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Matières

Matière Métal, PVC

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Textes

Type de commutation Avec position neutre 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis