



386103

## Interrupteur 3 paliers, avec position 0, régulation HVAC

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

#### Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur 42 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

#### Matières

Matière Métal, PVC

#### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

#### Textes

Type de commutation Avec position neutre 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis