



387503

## Interrupteur rotatif, de série, Serie 1930/Glas/R.classic

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Matières

Matière Duroplastique

#### Identification

r Disposition d'assemblage Elément de base

#### Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

#### Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation Séries

Éclairage Sans lampe néon