



387503

Interrupteur rotatif, de série, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Matières

Matière	Duroplastique
---------	---------------

Identification

r Disposition d'assemblage	Élément de base
----------------------------	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
---------------------------	-------------------------

Textes

Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans lampe néon
Type de commutation	Séries