



387603

Interrupteur rotatif d'arrêt/d'inversion , Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matière

Matière Métal, PVC

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation Arrêt/Inversion

Éclairage Sans lampe néon