



387603

**Interrupteur rotatif d'arrêt/d'inversion , Serie 1930/Glas/R.classic**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Matières**

Matière Métal, PVC

**Identification**

r Disposition d'assemblage Elément de base

**Connectivité**

Type de montage Fixation par griffe

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 0

**Dimensions**

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 35 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis

Type de commutation Arrêt/Inversion

Éclairage Sans lampe néon