



396103

**Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

**Dimensions**

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22 mm

**Matières**

Matière	Métal, PVC
---------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

**Équipement**

Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	--