



396161

## Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

#### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22 mm

#### Matières

Couleur	Blanc
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal, PVC

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

#### Équipement

Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	--