



396161

Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	22 mm

Matières

Couleur	Blanc
Finition de la surface	Brillant
Matière	Métal, PVC

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

Équipement

Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	--