



396380

## Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Raccordement

Type de connection / prise Borne à vis

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 55 mm

#### Matières

Matière Métal, PVC

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Protection	Sans
------------	------

---

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	---