



396380

Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Type de connection / prise Borne à vis

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 55 mm

Matières

Matière Métal, PVC

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Protection	Sans
------------	------

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	---