



3966

Interrupteur à tirage d'arrêt/d'inversion, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Cordon

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Matières

Finition de la surface Mat

Matière Métal, PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement, Pour montage mural et au plafond

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Type de commutation Arrêt/Inversion

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance